Технический паспорт

Вертикальный кабельный лестничный лоток с перекладинами C40 для промышленности, 6м
Артикульный номер: 6013392

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 80 мм, с перекладинами, прикрепленными с помощью болтов.
Кабельный лоток летничного типа поставляется в разобранном состоянии.
Подходящая зажимная скоба соответствует типу 2056 U.

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6013392
Тип	SLS 80 C40 3 FT
Обозначение 1	Промышл верт лоток лестн типа
Обозначение 2	с перекладиной C 40
Производитель	OBO
Размер	300x6000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Метр
Масса	1304,833 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	28,0297 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лестничный лоток с перекладинами C40 для промышленности, 6м
Артикульный номер: 6013392

Размеры



Длина	6 000 мм
Ширина	300 мм
Высота	80 мм
Размер B	300 мм
Размер шлица, перекладина	18,00

Технические характеристики

Конструкция боковой стенки	I-образный профиль
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Расстояние между перекладинами	600 мм