

Технический паспорт

Алюминиевая труба с резьбой

Артикульный номер: 2046036



Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. На каждую трубу накручивается соединительная муфта.



Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	2046036
Тип	SM40W ALU
Обозначение 1	Труба из алюминия
Обозначение 2	с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M40x1,5,3000
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	15
Единица расхода	Метр
Масса	61,403 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Алюминиевая труба с резьбой

Артикульный номер: 2046036



Размеры



Длина	3 000 мм
Размер D	40 мм
Размер L	3 000 мм
Размер l	20 мм
Размер m (мм)	M40
Размер t	1,9 мм

Технические характеристики

Наружный монтаж	да
Конструкция труб	Жесткий с резьбой
Бетонная конструкция	да
Параметры изгиба	Жесткий
Прочность при сжатии	очень тяжелый (4000 Н)
Температура эксплуатации, макс.	+ 250 °C
Температура эксплуатации, мин.	- 45 °C
Резьба	M40x1,5
Установка в полую стену	да
Установка на деревянном покрытии	да
Установка на земле	да
Установка на открытом воздухе	да
Код классификации	55561
Станки и установка оборудования	да
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Ударопрочность	очень тяжелая (6,8/300 мм)

Технический паспорт

Алюминиевая труба с резьбой

Артикульный номер: 2046036



Технические характеристики

Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	да
Напольный монтаж (бесшовный пол)	да
Скрытый монтаж	да