Технический паспорт

Зажим OBO Quick, черный

Артикульный номер: 2146164



- Для провода isCon® для монтажа на кровельных/настенных надстройках
- Допускается использование в том числе на участке первых 1,5 м
- Допускается соединение в ряд
- Из устойчивого к УФ-излучению и атмосферным воздействиям полиамида

PP Полипропилен

Исходные данные


Артикульный номер	2146164
Тип	SQ-20 SW
Обозначение 1	Зажим starQuick
Производитель	OBO
Размер	19,5-23,5mm
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,848 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Зажим OBO Quick, черный

Артикульный номер: 2146164

Размеры



Размер A	29 мм
Размер B	17 мм
Размер E	10 мм
Размер F	4,5 мм
Размер h	10,5 мм
Размер H	43,5 мм

Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество кабелей/труб	1
Вид крепления	отверстие под винт
Разрушающая нагрузка	0,8 кН
Закрытый	да
Не содержит галогенов	да
Со вставкой	нет
Номинальный размер	20-23
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Монтаж скобы	Duchgangsloch mit starQuick-Mutter M6 oder M8
Диапазон зажима D макс.	23,5 мм
Диапазон зажима D мин.	19,5 мм
Устойчив к УФ	да