
Технический паспорт

Уплотнительная пластина FS

Артикульный номер: 6049300



Элемент для защиты от пыли, устанавливается между рифлеными крышками и алюминиевыми рифлеными листами в системах кабельных лотков BKRS, рассчитанных на вес человека, для защиты от пыли, стружки и пр.
Деталь можно использовать также в качестве стыковой планки в кабельных лотках, рассчитанных на вес человека, для перекрытия стыковочных участков заказчика.

CE

St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	6049300
Тип	SSE SSLB 600 FS
Обозначение 1	Пылезащитный элемент
Обозначение 2	со стыковой накладкой
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	9,439 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,3482 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Уплотнительная пластина FS

Артикульный номер: 6049300

Размеры



Длина	40 мм
Ширина	600 мм
Высота	1,5 мм
Размер B	600 мм

Технический паспорт

Уплотнительная пластина FS

Артикульный номер: 6049300

Технические характеристики

Не содержит галогенов	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет