

Технический паспорт

Стыковая планка

Артикульный номер: 7070306



Широкие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
Including appropriate fastening material.



St

Сталь

DD

Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7070306
Тип	SSLB 100 DD
Обозначение 1	Стыковая планка
Обозначение 2	Широкий, с 2-мя креплениями
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	7,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Ширина	85 мм
Ширина	4 in
Высота	4 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	100 мм

Технический паспорт

Стыковая планка

Артикульный номер: 7070306



Технические характеристики

Количество винтов	2 Сталь
Исполнение	Стыковая планка
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	35 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	да