

Технический паспорт

Стыковая планка

Артикульный номер: 7070361



Широкие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
Including appropriate fastening material.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7070361
Тип	SSLB 200 A2
Обозначение 1	Стыковая планка
Обозначение 2	Широкий, с 2-мя креплениями
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	18,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Ширина	185 мм
Высота	4 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	200 мм

Технические характеристики

Количество винтов	2 Сталь
Исполнение	Стыковая планка
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	35 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	да