

Технический паспорт

Стыковая планка

Артикульный номер: 7070318



Широкие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7070318
Тип	SSLB 300 DD
Обозначение 1	Стыковая планка
Обозначение 2	Широкий, с 4-мя креплениями
Производитель	OBO
Размер	B300mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	29,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Ширина	285 мм
Ширина	12 in
Высота	4 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	300 мм

Технические характеристики

Количество винтов	4 Сталь
Исполнение	Стыковая планка
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	35 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	да