Технический паспорт

Розетка 0° с заземляющим контактом, двойная

Артикульный номер: 6119737



Двойная розетка с заземляющим контактом 0°, с повышенной защитой от прикосновений, со вставными клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 B~, с соединительными зажимами согласно IEC 60884-1.
Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.

Поликарбонат Eco

матовый

Исходные данные


Артикульный номер	6119737
Тип	STD-D0N SWGR2
Обозначение 1	Розетка 0° двойная
Обозначение 2	заземляющим контактом
Производитель	OBO
Размер	90x45x42
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат Eco
Поверхность	матовый
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6,46 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Розетка 0° с заземляющим контактом, двойная

Артикульный номер: 6119737

Размеры



Ширина	90 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Накладка	Центральная плата
Запираемый	нет
Anschlussart	Клеммный зажим
Количество единиц	2
Количество модулей (при модульной конструкции)	0
Количество розеток, переключаемых	0
Количество контактов	2
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	двойная 0°
Конструкция поверхности	матовый
Исполнение	SCHUKO
Выбрасывающий механизм	нет
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	нет
Рабочая температура, макс.	40 C
Рабочая температура, мин.	-5 C
усиленная защита от прикосновения	да
Защита от тока утечки	нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE)	нет
Запас хода	нет
Не содержит галогенов	да
Изолированная установка	нет
Откидная крышка	нет
Кодировка	нет
Контрольный свет	нет
С включателем/выключателем	нет
Со слаботочным предохранителем	нет
С функциональным освещением	нет
С освещением для ориентирования в пространстве	нет
Вид монтажа	Кабельный канал

Технический паспорт

Розетка 0° с заземляющим контактом, двойная

Артикульный номер: 6119737

Технические характеристики

Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	16 A
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Конструкция розеток	Розетка с защитным контактом
Угол розеток	0°
Прозрачный	нет
Диагональная центральная вставка	нет
Защита от перенапряжений	нет