Технический паспорт

Розетка 0° с заземляющим контактом, тройная

Артикульный номер: 6119762



Тройная розетка с заземляющим контактом 0°, с повышенной защитой от прикосновений, со вставными клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 B~, с соединительными зажимами согласно IEC 60884-1.
Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.

Поликарбонат Eco

матовый

Исходные данные


Артикульный номер	6119762
Тип	STD-D0N SWGR3
Обозначение 1	Розетка 0° тройная
Обозначение 2	с заземляющим контактом
Производитель	OBO
Размер	135x45x42
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат Eco
Поверхность	матовый
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	9,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Розетка 0° с заземляющим контактом, тройная

Артикульный номер: 6119762

Размеры



Ширина	135 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Накладка	Центральная плата
Запираемый	нет
Anschlussart	Клеммный зажим
Количество единиц	3
Количество модулей (при модульной конструкции)	0
Количество розеток, переключаемых	0
Количество контактов	2
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	тройная 0°
Конструкция поверхности	матовый
Исполнение	SCHUKO
Выбрасывающий механизм	нет
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	нет
Рабочая температура, макс.	40 C
Рабочая температура, мин.	-5 C
усиленная защита от прикосновения	да
Защита от тока утечки	нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE)	нет
Запас хода	нет
Не содержит галогенов	да
Изолированная установка	нет
Откидная крышка	нет
Кодировка	нет
Контрольный свет	нет
С включателем/выключателем	нет
Со слаботочным предохранителем	нет
С функциональным освещением	нет
С освещением для ориентирования в пространстве	нет
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	16 A
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да

Технический паспорт

Розетка 0° с заземляющим контактом, тройная

Артикульный номер: 6119762

Технические характеристики

Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Конструкция розеток	Розетка с защитным контактом
Угол розеток	0°
Прозрачный	нет
Диагональная центральная вставка	нет
Защита от перенапряжений	нет