Технический паспорт

Розетка 33° с заземляющим контактом, двойная

Артикульный номер: 6119812



Двойная розетка с заземляющим контактом 33°, с усиленной защитой от прикосновений, со штепсельными зажимами, 2-полюсная, 16 A, 250 В~, с соединительными зажимами согласно IEC 60884-1.
Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.

Поликарбонат Eco

матовый

Исходные данные


Артикульный номер	6119812
Тип	STD-D3N SWGR2
Обозначение 1	Розетка 33° двойная
Обозначение 2	с заземляющим контактом
Производитель	OBO
Размер	90x45x42
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат Eco
Поверхность	матовый
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6,62 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Розетка 33° с заземляющим контактом, двойная

Артикульный номер: 6119812

Размеры



Ширина	90 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Накладка	Центральная плата
Запираемый	нет
Anschlussart	Клеммный зажим
Количество единиц	2
Количество модулей (при модульной конструкции)	0
Количество розеток, переключаемых	0
Количество контактов	2
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	двойная 33°
Конструкция поверхности	матовый
Исполнение	SCHUKO
Выбрасывающий механизм	нет
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	нет
Рабочая температура, макс.	40 C
Рабочая температура, мин.	-5 C
усиленная защита от прикосновения	да
Защита от тока утечки	нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE)	нет
Не содержит галогенов	да
Изолированная установка	нет
Откидная крышка	нет
Кодировка	нет
Контрольный свет	нет
С включателем/выключателем	нет
Со слаботочным предохранителем	нет
С функциональным освещением	нет
С освещением для ориентирования в пространстве	нет
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250 V

Технический паспорт

Розетка 33° с заземляющим контактом, двойная

Артикульный номер: 6119812

Технические характеристики

Номинальный ток	16 A
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Конструкция розеток	Розетка с защитным контактом
Угол розеток	33°
Глубина	42 мм
Прозрачный	нет
Диагональная центральная вставка	да
Защита от перенапряжений	нет