

# Технический паспорт

Керамическая клемма

Артикульный номер: 7205704



Термостойкие керамические клеммы для доукомплектования распределительных коробок FireBox T-серии. Протестировано согласно DIN EN 60998-2-1:2004.



## Исходные данные

Артикульный номер	7205704
Тип	TK 10
Обозначение 1	Керамическая клемма
Обозначение 2	д/огнестойк. коробок FireBox T
Производитель	OVO
Размер	10 mm <sup>2</sup>
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	1,93 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Керамическая клемма

Артикульный номер: 7205704



### Размеры



Длина	12,5 мм
Ширина	24 мм
Высота	24 мм

### Технические характеристики

Необходима замыкающая пластина	нет
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	10 мм <sup>2</sup>
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	2
Количество клемм на каждом полюсе	2
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Конструкция электрического разъема 2	Винтовой зажим
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Изоляционный материал	Керамика
Вид монтажа	Прочее
Номинальное сечение мин.	10 мм <sup>2</sup>
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	57 A
Количество полюсов	1
Диапазон рабочих температур мин.	250 C
Прозрачный	нет