Технический паспорт

Разделительная перегородка

Артикульный номер: 6062054

Разделительная полочка для разделения кабеля и проводов различного напряжения или назначения.

A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6062054
Тип	TSG 30 A4
Обозначение 1	Разделительная полочка
Обозначение 2	Для кабеленесущих систем
Производитель	OBO
Размер	30x2995
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность Стандарт поверхности	без обработки, дообработанный
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	40,434 кг
Единица веса	кг/100 м

Технический паспорт

Разделительная перегородка

Артикульный номер: 6062054

Размеры



Длина	3 000 мм
Высота	30 мм
Толщина листа	0,75 мм
Размер H	30 мм
Размер L	3 000 мм

Технические характеристики

Исполнение	L-образный профиль
Вид крепления	привинчиваемый
Крепежные отверстия (ETIM)	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет