

# Технический паспорт

Тубус с выемкой для фрагмента напольного покрытия,  
с ручкой, для кассетных рамок  
Артикульный номер: 7428142



Регулируемый по высоте тубус для монтажа в кассетных рамках RKF, а также в регулируемых по высоте круглых и квадратных кассетных рамках RKFR и RKFN. В рабочем (открытом) состоянии выступает над полом, в нерабочем (закрытом) состоянии располагается вровень с полом. Применяется в полах с влажным типом уборки. С выемкой 4 мм для фрагмента напольного покрытия (напольное покрытие устанавливается на месте), с ручкой.



**Zn** литье из цинкового сплава под давлением

**N** никелированный

## Исходные данные

Артикульный номер	7428142
Тип	TUK2 G4
Обозначение 1	Тубус
Обозначение 2	с вырезом в напольном покрытии
Производитель	OBO
Размер	Ø110mm
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	45 кг
Единица веса	кг/100 шт.