Технический паспорт

Лючок UDHOME пустой, из латуни

Артикульный номер: 7427236



Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.
Видимые поверхности выполнены из латуни.

CuZn 37 Латунь

Исходные данные

Артикульный номер	7427236
Тип	UDHOME4 2M
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	без монтажной коробки
Производитель	OBO
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	344,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Лючок UDHOME пустой, из латуни

Артикульный номер: 7427236

Размеры



Длина	202 мм
Ширина	202 мм

Технический паспорт

Лючок UDHOME пустой, из латуни

Артикульный номер: 7427236

Технические характеристики

Количество монтажных коробок	2
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Комплектация	Пустой корпус
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Конструкция крышки	Углубление для напольного покрытия
Толщины стяжки макс.	110 мм
Толщины стяжки мин.	95 мм
Высота пола макс.	125 мм
Высота пола мин.	95 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Длина, наружный размер	199 мм
Длина, монтажный размер	202 мм
С выемкой напольного покрытия	да
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	95 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Механизм открывания	Ручка