


Технический паспорт

Монтажная коробка UZD250-4

Артикульный номер: 7410072



Монтажная коробка для перекрытых слоем стяжки каналов для скрытого подпольного монтажа с боковыми стенками из стального листа. Для установки монтажных элементов в монтажной крышке (заказываются отдельно). Возможно плавное быстрое выравнивание до номинальной высоты стяжки 160–205 мм. Стяжка может быть выполнена заподлицо с компенсационным краем стяжки. После укладки стяжки возможно обеспечение звукоизоляции; при наличии системных принадлежностей может применяться при высоких нагрузках. Ввод кабелей и проводов с помощью 2-компонентного канала EÜK.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7410072
Тип	UZD250-4 160205
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	для высоты стяжки 160-205 мм
Производитель	OBO
Размер	400x380x160
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	518 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажная коробка UZD250-4

Артикульный номер: 7410072



Размеры



Длина	380 мм
Ширина	400 мм
Высота	160 мм
Размер a	262 мм
Размер A	380 мм
Размер B	400 мм
Размер b	283 мм

Технические характеристики

Плита настила	да
Конструкция крышки	Универсальное исполнение
Возможность монтажа уплотнения	да
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	да
Толщины стяжки макс.	205 мм
Толщины стяжки мин. для крепления труб	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
Ширина короба макс.	250 мм
Ширина короба мин.	190 мм
Высота канала макс.	58 мм
Высота канала мин.	28 мм
Минимальная высота стяжки	80
Номинальный размер лючка	250 мм
Диапазон регулирования макс.	205 мм
Диапазон регулирования мин.	160 мм