

Технический паспорт

Пружина VH/VHF

Артикульный номер: 6109829



Пружина растяжения для блоков питания VH/VHF, с подвесом по немецкому стандарту.

Фмакс.= 100 Н
L0 = 200 мм
Ln = 500 мм (при Fмакс.)
Материал: VA ø 3,0 мм



A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6109829
Тип	VH-F100VA
Обозначение 1	Пружина растяжения
Обозначение 2	Длина=200+300, F=100N
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4310
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	31,35 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технические характеристики

Вид аксессуаров	Подвес
Подходит для	прочее