


# Технический паспорт

## Крышка Т-образной/ крестообразной секции

Артикульный номер: 6231900



Крышка Т-образной/крестообразной секции для больших расстояний с предварительно установленными зажимами.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6231900
Тип	WAAD 200 FS
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	Сис каб лот д.бол рас110 и 160
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	206,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	9,535 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Ширина	200 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер В	200 мм
Размер Н	15 мм
Размер R	500 мм

# Технический паспорт

Крышка Т-образной/ крестообразной секции

Артикульный номер: 6231900



## Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,5 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	да