Технический паспорт

Настенная скоба A2

Артикульный номер: 6019668

Настенная скоба для крепления легких вертикальных кабельных лотков лестничного типа SLL к бетонным и каменным стенам.



A2 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный номер	6019668
Тип	WB 30 75 A2
Обозначение 1	Настенная скоба
Обозначение 2	для крепл каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность Стандарт поверхности	без обработки, дообработанный
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	18 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,0089 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Настенная скоба A2

Артикульный номер: 6019668

Размеры



Длина	75 мм
Ширина	30 мм
Высота	19 мм

Технические характеристики

Соответствует требованиям Директивы ROHS	да