

# Технический паспорт

## Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6175618



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDKH, не содержит галогенов.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PC/ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

### Исходные данные

Артикульный номер	6175618
Тип	WDKH-A15030RW
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	15x30mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	0,948 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0729 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

## Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6175618



### Размеры



Длина	43,7 мм
Ширина	30 мм
Высота	17,5 мм
Размер a	38,5 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	15 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм