

Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6175638



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDKH, не содержит галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6175638
Тип	WDKH-A60110RW
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	60x110mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	11,437 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6175638



Размеры



Длина	100 мм
Ширина	110 мм
Высота	60 мм
Размер a	100 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	60 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм