

Технический паспорт

Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6175654



Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDKH, без содержания галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6175654
Тип	WDKH-F15030RW
Обозначение 1	Крышка плоского угла
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	15x30mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	0,833 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0687 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка плоского угла

Артикульный номер: 6175654



Размеры



Длина	53 мм
Ширина	30 мм
Высота	17,5 мм
Размер a	53 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	15 x 30
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	15 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK07
самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм