

# Технический паспорт

## Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6175980



Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDKH, не содержит галогенов.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PC/  
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

### Исходные данные

Артикульный номер	6175980
Тип	WDKH-I60110LGR
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	60x110mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	11,315 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,6385 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

## Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6175980



### Размеры



Длина	130 мм
Ширина	110 мм
Высота	60 мм
Размер a	130 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм