

# Технический паспорт

Крышка Т-образной секции, для короба типа WDKH  
10020

Артикульный номер: 6175684



Крышки Т-образных и крестообразных секций для изменения направления короба WDKH, без содержания галогенов.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

## Исходные данные

Артикульный номер	6175684
Тип	WDKH-T10020RW
Обозначение 1	Колпачок тройника
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	10x20mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	0,298 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0283 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крышка Т-образной секции, для короба типа WDKH  
10020

Артикульный номер: 6175684



## Размеры



Длина	45 мм
Ширина	22 мм
Высота	10 мм
Размер a	45 мм
Размер b	34 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	10 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C