

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDKH 60110

Артикульный номер: 6176088



Крышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления
короба WDKH, без содержания галогенов. Фасонная деталь
предварительно перфорирована сбоку для соединения коробов с
различными поперечными сечениями.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	6176088
Тип	WDKH-T60110LGR
Обозначение 1	Крышка Т-обр.и крестообр.секц.
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	60x110mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	20,921 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,2479 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для
короба типа WDKH 60110

Артикульный номер: 6176088



Размеры



Длина	272 мм
Ширина	110 мм
Высота	60 мм
Размер a	272 мм
Размер b	114 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60x
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	60 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK07
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C