


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6182488



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).




PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6182488
Тип	WDK HA30030LGR
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Производитель	OBO
Размер	30x30mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	1,809 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	57 мм
Ширина	30 мм
Высота	30 мм
Размер a	57 мм
Размер b	30 мм
h	

Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6182488



Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	30 x 30
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	30 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм