


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6182542



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6182542
Тип	WDK HA40090LGR
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Производитель	OBO
Размер	40x90mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	9,638 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,231 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6182542



Размеры



Длина	100 мм
Ширина	90 мм
Высота	40 мм
Размер a	100 мм
Размер H	90 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	40 x 90
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	40 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм