


# Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6192270



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



**PVC** Поливинилхлорид

## Исходные данные

Артикульный номер	6192270
Тип	WDK HA40110RW
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Производитель	OBO
Размер	40x110mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	13,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,3114 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

## Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6192270



### Размеры



Длина	100 мм
Ширина	110 мм
Высота	40 мм
Размер a	100 мм
Размер H	110 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	40 x 110
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	40 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм