

Технический паспорт

Крышка внешнего угла для короба тип WDK 60060

Артикульный номер: 6160905



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6160905
Тип	WDK HA60060CW
Обозначение 1	Крышка внешнего угла
Производитель	OBO
Размер	60x60mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	9,931 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2721 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка внешнего угла для короба тип WDK 60060



Артикульный номер: 6160905

Размеры



Длина	100 мм
Ширина	60 мм
Высота	60 мм
Размер a	100 мм
Размер b	60 мм
H	

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60 x 60
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	60 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм