

Технический паспорт

Заглушка для короба тип WDK 15040

Артикульный номер: 6162525



Заглушка для короба WDK.
Торцевые заглушки устанавливаются в короб WDK и удерживаются за счет крепежных элементов.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6162525
Тип	WDK HE15040CW
Обозначение 1	Наконечник
Производитель	OBO
Размер	15x40mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,299 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0126 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Заглушка для короба тип WDK 15040

Артикульный номер: 6162525



Размеры



Длина	17 мм
Ширина	40 мм
Высота	17 мм
Размер a	40 мм
Размер b	17 мм
Размер H	40 мм

Технические характеристики

Исполнение	Слева/справа
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C