


# Технический паспорт

## Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6160050



Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

### Исходные данные

Артикульный номер	6160050
Тип	WDK H125040CW
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Производитель	OBO
Размер	25x40mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	1,489 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0564 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

## Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6160050



### Размеры



Длина	50 мм
Ширина	40 мм
Высота	25 мм
Размер a	50 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм