

Технический паспорт

Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6191760



Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6191760
Тип	WDK HI25040SW
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Производитель	OBO
Размер	25x40
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	1,502 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0882 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

Длина	50 мм
Ширина	40 мм
Высота	25 мм
Размер a	50 мм
Размер Н	40 мм

Технический паспорт

Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6191760



Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	25 x 40
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	25 мм
Защитная плёнка	нет
самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм