


Технический паспорт

Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6191762



Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6191762
Тип	WDK HI40060SW
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Производитель	OBO
Размер	40x60
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	2,502 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2659 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

Длина	110 мм
Ширина	65 мм
Высота	40 мм
Размер а	110 мм

Технический паспорт

Крышка внутреннего угла

Артикульный номер: 6191762



Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Защитная плёнка	нет
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм