


Технический паспорт

Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60090

Артикульный номер: 6022219



Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6022219
Тип	WDK HI60090GR
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Производитель	OBO
Размер	60x90mm
Цвет	серый камень; RAL 7030
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	12,989 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3493 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60090

Артикульный номер: 6022219



Размеры



Длина	130 мм
Ширина	90 мм
Высота	60 мм
Размер a	130 мм

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм