Технический паспорт

Крышка внутреннего угла, для канала типа WDK 60110

Артикульный номер: 6191764



Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).

PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6191764
Тип	WDK HI60110SW
Обозначение 1	Крышка внутреннего угла
Производитель	OBO
Размер	60x110
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	13,254 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,3345 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры

Длина	130 мм
Ширина	114 мм
Высота	62,7 мм
Размер a	130 мм

Технический паспорт

Крышка внутреннего угла, для канала типа WDK 60110

Артикульный номер: 6191764

Технические характеристики

Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Защитная плёнка	нет
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм