Технический паспорт

Настенный держатель для проволочного лотка GRM 35x50 A4

Артикульный номер: 6016445



Кронштейн для настенного крепления проволочных лотков GRM 35 50.

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный номер	6016445
Тип	WH GRM35 A4
Обозначение 1	Кронштейн
Обозначение 2	для GRM 35 50
Производитель	OBO
Размер	35x50
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	1,95 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1333 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Настенный держатель для проволочного лотка GRM 35x50 A4

Артикульный номер: 6016445

Размеры



Размер	20x30x37
Длина	20 мм
Ширина	30 мм
Ширина	1,18 in
Высота	37 мм
Высота	1,46 in

Технические характеристики

Прочность материала	1,5 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да