


# Технический паспорт

## Т-образная секция 200 FT

Артикульный номер: 6233651



Т-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм. Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6233651
Тип	WLT 2050 FT
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	д.лест каб лотк д.бол раст 200
Производитель	OBO
Размер	200x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	4089 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	90,4543 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Ширина	500 мм
Высота	200 мм
Размер B	500 мм
Размер R	500 мм

# Технический паспорт

Т-образная секция 200 FT

Артикульный номер: 6233651



## Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2,5 мм