


Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FS

Артикульный номер: 6098320



Горизонтальная угловая секция 90° для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6098320
Тип	WRB 90 160 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	для каб лотка д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x600
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2234 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	600 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	2 мм
Размер B	600 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FS

Артикульный номер: 6098320



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Монтажное отверстие в основании	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен