


Технический паспорт

Промежуточная опора UP

Артикульный номер: 2003746



Промежуточная опора с байонетным затвором для стабильной комбинации нескольких монтажных коробок для скрытой установки. Для увеличения стандартного межцентрового расстояния 71 мм на 20 мм.



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2003746
Тип	ZU 20-AS
Обозначение 1	Распорка
Обозначение 2	для монтажной коробки
Lieferbar ab	01.10.2021
Производитель	OBO
Размер	20mm
Цвет	красный
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	0,35 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0115 кг CO ₂ е / 1 Шт.

Технический паспорт

Промежуточная опора UP

Артикульный номер: 2003746



Размеры



Длина 25 мм



Технические характеристики

Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Вид аксессуаров	Прочее
Аксессуары	да
Запасная деталь	нет