

Кабельный канал шириной 190 мм, высотой 28 мм

Тип	Арт. №
Кабельный канал 2-секционный*	S2 19028 7400300
Соединитель секций	VL 19028E 7400960
Вертикальный угол	KV2 19028 7400620

Кабельный канал шириной 190 мм, высотой 38 мм

Тип	Арт. №
Кабельный канал 2-секционный*	S2 19038 7400304
Соединитель секций	VL 19038E 7400962
Вертикальный угол	KV2 19038 7400624

Кабельный канал шириной 190 мм, высотой 48 мм

Тип	Арт. №
Кабельный канал 2-секционный*	S2 19048 7400308
Соединитель секций	VL 19048E 7400964
Вертикальный угол	KV2 19048 7400628

Кабельный канал шириной 250 мм, высотой 28 мм

Тип	Арт. №
Кабельный канал 2-секционный*	S2 25028 7400312
Кабельный канал 3-секционный*	S3 25028 7400324
Соединитель секций	VL 25028E 7400966
Вертикальный угол 2-секционный*	KV2 25028 7400632
Вертикальный угол 3-секционный*	KV3 35028 7400656

Кабельный канал шириной 250 мм, высотой 38 мм

Тип	Арт. №
Кабельный канал 2-секционный*	S2 25038 7400316
Кабельный канал 3-секционный*	S3 25038 7400328
Соединитель секций	VL 25038E 7400968
Вертикальный угол 2-секционный*	KV2 25038 7400636
Вертикальный угол 3-секционный*	KV3 25038 7400648

Кабельный канал шириной 250 мм, высотой 48 мм

Тип	Арт. №
Кабельный канал 2-секционный*	S2 25048 7400320
Кабельный канал 3-секционный*	S3 25048 7400332
Соединитель секций	VL 25048E 7400970
Вертикальный угол 2-секционный*	KV2 25048 7400640
Вертикальный угол 3-секционный*	KV3 25048 7400652



Монтажное основание UZD250-3

Высота стяжки в мм	Тип	Арт. №
70-125	UZD250-3	7410030
115-170	UZD115170 250-3	7410043
165-220	UZD165220 250-3	7410052

Соединительный и крепежный уголок для кабельных каналов

Тип	Арт. №
VW E	7400980

Ключ для быстрого отсоединения

Тип	Арт. №
SE UZD3	7410160

Номинальный размер 4



Монтажная крышка
DUG 250-3 4 7400459

Номинальный размер 6



Монтажная крышка
DUG 250-3 6 7400463

Номинальный размер 9



Монтажная крышка
DUG 250-3 9 7400467

Номинальный размер R4



Монтажная крышка
DUG 250-3 R4 7400471

Для сухого и влажного типа уборки



Лючок
Фиксатор **GES4-2U10T 7011** 7405145
Ручка **GES4 U 7011** 7405196



Кассетная рамка
Кабельный вывод
RKSN2 4 VS 20 7409208



Кассетная рамка
Кабельный вывод
RKFN2 4 VS 20 7409362



Монтаж
электроустановочных изделий
2 x UT3 45 3 7408723



Лючок
Фиксатор **GES6-2U10T 7011** 7405321
Ручка **GES6 U 7011** 7405308



Кассетная рамка
Кабельный вывод
RKSN2 9 VS 20 7409218



Кассетная рамка
Кабельный вывод
RKFN2 9 VS 20 7409368



Монтаж
электроустановочных изделий
3 x UT3 45 3 7408723



Лючок
Фиксатор **GES9-3S U 7011** 7405083
Ручка **GES9-3B U 7011** 7405077



Кассетная рамка
Кабельный вывод
RKS2 9 VS 20 7409218



Кассетная рамка
Кабельный вывод
RKFN2 9 VS 20 7409368



Монтаж
электроустановочных изделий
3 x UT4 45 4 7408727



Лючок
GESR4 U 7011 7405436



Кассетная рамка
Кабельный вывод
RKS2 R4 V20 7409258



Кассетная рамка
Кабельный вывод
RKFR2 4 V20 7409422



Монтаж
электроустановочных изделий
2 x UT3 45 3 7408723

Пластиковые лючки, цвет: серый. Другие варианты цветового исполнения Вы найдете в каталоге OBO Bettermann „Системы прокладки кабеля под полом“. Выемка для фрагмента напольного покрытия в крышке лючка регулируется в диапазоне: в квадратных: 3,5,8 или 10 мм в круглых R4, R7: 5 или 10 мм в круглых R9: 3,5,10 или 12 мм

Кассетные рамки из нержавеющей стали с выемкой 20 мм для фрагмента напольного покрытия. Диапазон регулирования: 110 - 155 мм [в круглых] 105 - 150 мм [в квадратных]

Кассетные рамки из нержавеющей стали с выемкой 20 мм для фрагмента напольного покрытия. Диапазон регулирования: 110 - 155 мм [в круглых] 105 - 150 мм [в квадратных]

*Длина кабельных каналов 2 000 мм



Установка в лючках и кассетных рамках номинального размера 4
Для 6 устройств Modul 45



Установка в лючках и кассетных рамках номинального размера 6
Для 9 устройств Modul 45



Установка в лючках и кассетных рамках номинального размера 9
Для 12 устройств Modul 45



Установка в лючках и кассетных рамках номинального размера R4
Для 6 устройств Modul 45

Силовые розетки

	Modul 45 Розетка 33°, с защитным контактом	Modul 45 Розетка 33°, с защитным контактом	Modul 45 Розетка 33°, с защитным контактом	Modul 45 Розетка 33°, с защитным контактом	Modul 45 Розетка 33°, с защитным контактом	Modul 45 Розетка 33°, с защитным контактом
Тип	STD-D3 RW1	STD-D3 RW2	STD-D3 RW3	STD-D3 SRO1	STD-D3 SRO2	STD-D3 SRO3
Исполнение	одинарная	двойная	тройная	одинарная	двойная	тройная
Арт. №	6120072	6120102	6120122	6120078	6120108	6120128

	Modul 45 Розетка 33°, с защитным контактом	Modul 45 Розетка 33°, с защитным контактом	Modul 45 Розетка 33°, с защитным контактом	Modul 45 Заглушка, ширина, 1 модуль	Модуль защиты от перенапряжений
Тип	STD-D3 MZGN1	STD-D3 MZGN2	STD-D3 MZGN3	LP 45	ÜSM-A-4
Исполнение	одинарная	двойная	тройная	одинарная	акустический
Арт. №	6120076	6120106	6120126	7407584	5092472

Телекоммуникационные устройства

	Антенная розетка, 1 модуль, для ТВ-, радио- и спутниковых систем, одинарная	Мультимедийная рамка с разъемом Audio-Clinet, 1 модуль, с наклонным выводом, для соединения 1:1	Мультимедийная рамка с разъемом VGA, 1 модуль, с наклонным выводом, с соединительным кабелем, для соединения 1:1	Мультимедийная рамка с разъемом HDMI, 1 модуль, с наклонным выводом, с соединительным кабелем, для соединения 1:1	Мультимедийная рамка с разъемом USB-3.0, 1 модуль, с наклонным выводом, с соединительным кабелем, для соединения 1:1	Зарядное устройство USB, 1 модуль, с 2 разъемами USB, для тока зарядки макс. 1,2 А
Тип	ANT-3SD RW1	MTS-2R F RW1	MTS-VGA F RW1	MTS-HD F RW1	MTS-U3A F RW1	MTG-2UC2.1 RW1
Арт. №	6105282	6105078	6104670	6104838	6104934	6105300

	Корпус компьютерной розетки, тип RM, 1 модуль, с наклонным выводом	Телекоммуникационный модуль RJ45, кат. 5е, неэкранированный	Телекоммуникационный модуль RJ45 кат. 5е, экранированный	Телекоммуникационный модуль RJ45 кат. 6, неэкранированный	Телекоммуникационный модуль RJ45 кат. 6, экранированный
Тип	DTS-2RM RW1	ASM-C5	ASM-C5 G	ASM-C6	ASM-C6 G
Арт. №	6119298	6117337	6117325	6117341	6117329

Подробную информацию о компьютерных розетках для модулей Leoni Kerpen, Telegärtner, AMP TYCO, Brand-Rex, Nexans, BTR, Dätwyler, Coming, R&M, Rutenbeck и Avaya Вы найдете в нашем каталоге „Системы электроустановочных изделий“.

Надставки для увеличения высоты монтажных оснований UZD250-3

	Комплект надставок для стяжки высотой 115-170 мм	Комплект надставок для стяжки высотой 165–220 мм
Тип	ASH250-3 B115170	ASH250-3 B165220
Ausführung	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь
Art.-Nr.	7410142	7410148

Аксессуары для кассетных рамок с тубусом

	Тубус для круглых и квадратных кассетных рамок, без ручки	Тубус для круглых и квадратных кассетных рамок, с ручкой
Тип	TUK2 V	TUK2 GV
Ausführung	нержавеющая сталь V2A	нержавеющая сталь V2A
Art.-Nr.	7428141	7428140

Регулируемые по высоте опоры для кассетных рамок

	Регулируемая опора, комплект из 4 шт.	Регулируемая опора, комплект из 4 шт.
Тип	RK NEV2 110	RK NEV2 150
Höhe	110 мм	150 мм
Nivellierbereich	140–190 мм	180–230 мм
Art.-Nr.	7405815	7405816