

Технический паспорт

Крепежная скоба

Артикульный номер: 1008633



Крепежная скоба с одной лапкой для кабеля и труб



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1008633
Тип	1015 6 A2
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	6mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,341 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0486 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба

Артикульный номер: 1008633



Размеры



Размер A	7 мм
Размер b	12 мм
Размер D	6 мм
Размер H	5 мм
Размер L	16 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	6
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 мм
Прочность материала	1,5 мм
Номинальный диаметр	6 мм
Устойчив к УФ	да