

Технический паспорт

Крепежная скоба

Артикульный номер: 1010794



Крепежная скоба с одной лапкой для кабеля и труб



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	1010794
Тип	1015 RB 20 G
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	20mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,018 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба

Артикульный номер: 1010794



Размеры



Размер D	20 мм
Размер H	18 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 мм
Прочность материала	1,5 мм
Номинальный диаметр	20 мм
Устойчив к УФ	да