

Технический паспорт

Молниеприемный/заземляющий стержень, с
округленным краем с обеих сторон
Артикульный номер: 5400155



101 A-1500



- цельный материал Ø 16 мм;
- округленный с обеих сторон;

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5400155
Тип	101 A-1500
Обозначение 1	Молниеприемный стержень
Производитель	OBO
Размер	1500mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	240 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	6,8105 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Молниеприемный/заземляющий стержень, с
округленным краем с обеих сторон

Артикульный номер: 5400155



Размеры



Длина	1 500 мм
Размер L	1 500 мм

Технический паспорт

Молниеприемный/заземляющий стержень, с
округленным краем с обеих сторон

Артикульный номер: 5400155



Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Номинальный размер Ø	16 мм