

# Технический паспорт

Стержневой молниеприемник/стержень заземления с соединительным выступом и соединителем  
Артикульный номер: 5402107



- 1 монтажное отверстие Ø 12 мм;
- с предварительно смонтированным соединительным зажимом для Rd 8-10;
- округленный с одной стороны.

**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные


Артикульный номер	5402107
Обозначение 1	Молниеприемный стержень
Производитель	OVO
Размер	1000mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	164,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Стержневой молниеприемник/стержень заземления с соединительным выступом и соединителем  
Артикульный номер: 5402107



## Размеры



Длина 1 000 мм

## Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Номинальный размер $\varnothing$	16 мм