

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, светло-серый

Артикульный номер: 2038438



Стандартный кабельный ввод, форма А согласно DIN 46320, с простым уплотнительным кольцом из NR/SBR
соединительная резьба Pg согласно DIN 40430
класс защиты: IP 65 с уплотнительным кольцом и соединительной резьбой,
IP 54 без уплотнительного кольца и соединительной резьбы.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки! ударопрочный



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2038438
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с контргайкой
Lieferbar ab	28.02.2019
Производитель	OBO
Размер	PG21
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,106 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, светло-серый

Артикульный номер: 2038438



Размеры



Размер D2	37,5 мм
Размер D3	21,2 мм
Dimension D4	21 мм
Размер E1 (мм)	37,5 мм
Размер E2	21,2 мм
Размер E3	39 мм
Размер L макс.	38 мм
Размер L мин.	7 мм
Размер L1 мм	11 мм
Размер L2	19 мм
Размер L3	7 мм
Размер L4	17 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
Исполнение	прямой
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	18 мм
Диапазон плотности D мин.	14 мм
взрывозащищённый	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 21
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы	21
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ 1	33 мм
Размер под ключ 2	30 мм
Размер под ключ 3	36 мм
Вид защиты	IP65
Разъемное болтовое соединение	нет
Диапазон рабочих температур макс.	65 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет