

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой

Артикульный номер: 2035324



Стандартный кабельный ввод, формы А, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBR с метрической соединительной резьбой согласно IEC 423.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки! ударопрочный



PS полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2035324
Тип	106 M16 PS
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	ОВО
Размер	M16
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,56 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой

Артикульный номер: 2035324



Размеры



Длина	21,5 мм
Ширина	21,5 мм
Высота	30 мм
Размер D1	7 мм
Размер D2	21,5 мм
Размер D3	10,2 мм
Maß D4	10 мм
Размер G	M16x1,5 мм
Размер	25 мм
L макс.	
Размер	8 мм
L1	
мм	
Размер L2	14 мм
Размер L3	5 мм
Размер L4	9 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
Исполнение	прямой
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	7 мм
Диапазон плотности D мин.	4,5 мм
взрывозащищённый	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	M16 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	8 мм
Номинальный размер метрической резьбы	16
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	да
Размер под ключ 1	19 мм
Размер под ключ 2	16 мм
Вид защиты	IP65
Разъемное болтовое соединение	нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет