

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой

Артикульный номер: 2035367



Стандартный кабельный ввод, формы А, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBR с метрической соединительной резьбой согласно IEC 423.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки! ударопрочный



PS полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2035367
Тип	106 M 40 PS
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	OBO
Размер	M40
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	4,973 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой

Артикульный номер: 2035367



Размеры



Длина	58 мм
Ширина	61 мм
Высота	52,5 мм
Размер D1	33 мм
Размер D2	60 мм
Размер D3	38,4 мм
Maß D4	33 мм
Размер G	M40x1,5 мм
Размер L макс.	43 мм
Размер L1	12 мм
мм	
Размер L2	24 мм
Размер L3	8 мм
Размер L4	17 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
Исполнение	прямой
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	33 мм
Диапазон плотности D мин.	25 мм
взрывозащищённый	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	M40 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	12 мм
Номинальный размер метрической резьбы	40
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	да
Размер под ключ 1	53 мм
Размер под ключ 2	50 мм
Вид защиты	IP65
Разъемное болтовое соединение	нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет