


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Артикульный номер: 2036169



Стандартный кабельный ввод, А-образной формы, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBRP.

Соединительная резьба Pg согласно DIN 40430.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки! ударопрочный



PS полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2036169
Тип	106 PG16
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	OBO
Размер	PG16
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,003 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG



Артикульный номер: 2036169

Размеры		
	Длина	30 мм
	Ширина	30 мм
	Высота	39 мм
	Размер D1	14 мм
	Размер D2	30 мм
	Размер D3	16 мм
	Maß D4	8 мм
	Размер G	Pg16 мм
	Размер L макс.	30 мм
	Размер L1	10 мм
	Размер L2	16,5 мм
	Размер L3	6 мм
	Размер L4	12 мм

Технические характеристики		
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо	
Исполнение	прямой	
защита от прогибания	нет	
Диапазон плотности D макс.	14 мм	
Диапазон плотности D мин.	10 мм	
взрывозащищённый	нет	
Для взрывоопасной зоны	без	
Для взрывоопасной зоны с газом	без	
Для взрывоопасной зоны с пылью	без	
Резьба	Pg 16	
Вид резьбы	PG	
Длина резьбы	10 мм	
Номинальный размер метрической резьбы	16	
Усилено стекловолокном	нет	
Не содержит галогенов	да	
Универсальное уплотнение	нет	
С контргайкой	нет	
Ударопрочность	нет	
Размер под ключ 1	27 мм	
Размер под ключ 2	23 мм	
Вид защиты	IP65	
Разъемное болтовое соединение	нет	
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет	