

Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Артикульный номер: 2036215



Стандартный кабельный ввод, А-образной формы, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBRP.

Соединительная резьба Pg согласно DIN 40430.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки! ударопрочный



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2036215
Тип	106 PG21
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	OBO
Размер	PG21
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,76 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Артикульный номер: 2036215



Размеры



Длина	37,5 мм
Ширина	37,5 мм
Высота	48 мм
Размер D1	18 мм
Размер D2	37,5 мм
Размер D3	21,2 мм
Dimension D4	21 мм
Размер G	Pg21 мм
Размер L макс.	38 мм
Размер L1	10 мм
Размер L2	19 мм
Размер L3	7 мм
Размер L4	17 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
Исполнение	прямой
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	18 мм
Диапазон плотности D мин.	14 мм
взрывозащищённый	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 21
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	11 мм
Номинальный размер метрической резьбы	21
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударпрочность	нет
Размер под ключ 1	33 мм
Размер под ключ 2	30 мм
Вид защиты	IP65
Разъемное болтовое соединение	нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет