


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Артикульный номер: 2036363



Стандартный кабельный ввод, А-образной формы, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBRP.

Соединительная резьба Pg согласно DIN 40430.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки! ударопрочный



PS полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2036363
Тип	106 PG36
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	OBO
Размер	PG36
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	6,24 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Артикульный номер: 2036363



Размеры



Длина	58 мм
Ширина	60 мм
Высота	52 мм
Размер D1	32 мм
Размер D2	52 мм
Размер D3	38 мм
Maß D4	34,5 мм
Размер G	Pg36 мм
Размер L макс.	43 мм
Размер L1	12 мм
Размер L2	24 мм
Размер L3	8 мм
Размер L4	17 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
Исполнение	прямой
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	33 мм
Диапазон плотности D мин.	25 мм
взрывозащищенный	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 36
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	12 мм
Номинальный размер метрической резьбы	36
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ 1	53 мм
Размер под ключ 2	50 мм
Вид защиты	IP65
Разъемное болтовое соединение	нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет