


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Артикульный номер: 2036428



Стандартный кабельный ввод, А-образной формы, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBRP.

Соединительная резьба Pg согласно DIN 40430.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки! ударопрочный



PS полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2036428
Тип	106 PG42
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	OBO
Размер	PG42
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	6,698 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Артикульный номер: 2036428



Размеры



Длина	65 мм
Ширина	68 мм
Высота	59 мм
Размер D1	38 мм
Размер D2	68 мм
Размер D3	45 мм
Maß D4	40,5 мм
Размер G	Pg42 мм
Размер L макс.	48 мм
Размер L1	13 мм
Размер L2	27 мм
Размер L3	9 мм
Размер L4	18,5 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
Исполнение	прямой
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	38 мм
Диапазон плотности D мин.	30 мм
взрывозащищенный	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 42
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	13 мм
Номинальный размер метрической резьбы	42
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударпрочность	нет
Размер под ключ 1	60 мм
Размер под ключ 2	55 мм
Вид защиты	IP65
Разъемное болтовое соединение	нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет